




# Dahec Instrumentacion

## Endoscopio de pantalla de cámara dual



[Dahecinst](#)



[contacto@dahecinst.com](mailto:contacto@dahecinst.com)

[dahecinstrumentacion@gmail.com](mailto:dahecinstrumentacion@gmail.com)



[+52 5586114372](tel:+525586114372)

[+52 7791340470](tel:+527791340470)



# Dahec Instrumentacion

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:

¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no se siguen todas las instrucciones enumeradas a continuación, se pueden producir descargas eléctricas y/o lesiones personales graves.

## BIENVENIDO:

Bienvenido a comprar este producto. Antes de usar, lea atentamente. Este producto es un equipo de clase de utilidad con la función de visualización de video en tiempo real, grabación de video y captura de imágenes, etc., que es adecuado para usar en áreas estrechas y áreas que no se pueden observar a simple vista, como: reparación de vehículos, inspección/mantenimiento de alcantarillado, etc.


## CARACTERÍSTICAS:

1. Pantalla HD IPS a todo color de 4,5 pulgadas para visualización en tiempo real de videos de prueba.
2. La resolución de la cámara frontal y la cámara lateral es de hasta 10BOP. bueno para la captura de imágenes, grabación de video.
3. Rotación de imagen 360.
4. La tarjeta TF se puede instalar para lograr la función de almacenamiento de archivos.
5. Cámara resistente al agua de alta sensibilidad de diámetro Smm/Bmm con calidad de imagen clara para diferentes entornos de trabajo. 6. Tecnología especial con una distancia focal de 5 cm-500 cm. 7. Luces LED ajustables para usar fácilmente en ambientes oscuros. 8. IP68 resistente al agua

Capacidad de la batería de 9,2600 mAh, 5 horas de tiempo de trabajo.



Video



Tade photo



HD pixel



TF card



Rotate



Ip68



LED lights



USB



[Dahecinst](https://www.facebook.com/Dahecinst)



[contacto@dahecinst.com](mailto:contacto@dahecinst.com)

[dahecinstrumentacion@gmail.com](mailto:dahecinstrumentacion@gmail.com)



[+52 5586114372](tel:+525586114372)

[+52 7791340470](tel:+527791340470)





# Dahec Instrumentación

## APLICACIÓN:


1. Limpieza de tuberías tubulares/de agua: ayuda a limpiar, oxidar, corroer, desempolvar y agrietar después de inspeccionar la tubería.
2. Industria de la construcción naval: se utiliza para inspeccionar calderas, turbinas de vapor, motores diésel, tuberías.
3. Maquinaria industrial: se utiliza para comprobar las cicatrices o el desgaste de motores lejanos, cajas de cambios, sistemas hidráulicos, lo que reduce considerablemente el tiempo de inactividad.
4. Electrónica, industria electrónica: se utiliza para confirmar el estado del cableado del producto, verificar las condiciones de funcionamiento de la máquina, etc.

## LISTA DE PAQUETES:

1. Endoscopio de pantalla de doble cámara
2. Guía del usuario
3. Cable de carga
4. Accesorios - ganchos, imanes

## CARACTERÍSTICAS:

Nombre de la pieza y función



[Dahecinst](https://www.facebook.com/DahecInst)



[contacto@dahecinst.com](mailto:contacto@dahecinst.com)

[dahecinstrumentacion@gmail.com](mailto:dahecinstrumentacion@gmail.com)




[+52 5586114372](tel:+525586114372)

[+52 7791340470](tel:+527791340470)





# Dahec Instrumentacion



1. Menú / atrás

2. Guía del usuario

3. Cable de carga

4. Accesorios - ganchos, imanes

5. Cambio de modo de lente dual y lente única

6. abajo

7. Encendido o apagado

8. Ajuste de luces

9. Lente frontal 10. lente lateral

11 Ranura para tarjeta TF

12. Interfaz de carga

## Introducción a la función

1. Ranura para tarjeta Micro TF: admite tarjetas Micro TF de hasta 128 GB, solo admite tarjetas TF con clase 10 o superior FAT32

-mat (¡Tarjeta TF que no está en formato FAT32!, será automática

¡Cally formateado en formato FAT32! después de ser insertado en el dispositivo.) .

2. Micro asiento: fuente de alimentación de 5V.

3. Botón de cambio de modo: el valor predeterminado es el modo de cámara dual

en el encendido. Presione una vez para cambiar "M" al modo de lente frontal, presione nuevamente "M" para cambiar al modo de lente lateral.

4. Botón de foto: presione brevemente para tomar una foto, presione prolongadamente para iniciar el video, luego presione brevemente una vez para detener.

5. Botón de menú: Presione brevemente para ingresar a la página de menú: Foto/Video/Resolución/Idioma/Brillo/Rotar/Fecha



[Dahecinst](https://www.facebook.com/Dahecinst)



[contacto@dahecinst.com](mailto:contacto@dahecinst.com)

[dahecinstrumentacion@gmail.com](mailto:dahecinstrumentacion@gmail.com)



[+52 5586114372](https://wa.me/525586114372)

[+52 7791340470](https://wa.me/527791340470)






# Dahec Instrumentacion

etiqueta / Configuración de hora / Formato / Restablecer sistema / Espacio / Versión. En la interfaz de menú, presione brevemente el botón "menú" para ingresar a la interfaz de imagen.

6. Botón arriba: Mover hacia arriba
7. botón abajo: Mover hacia abajo
8. Botón Ok: presione brevemente para confirmar

## PASOS DE USO:

1. Inserte la tarjeta micro TF en la ranura para tarjeta micro TF; presione suavemente hasta que la tarjeta esté bloqueada (nota: la tarjeta micro TF de clase 10 debe insertarse para grabar y almacenar imágenes y videos)



2. Encienda, ¡luego podrá ver! La imagen en tiempo real del modo de doble lente.
3. Presione brevemente para tomar una foto, presione prolongadamente para grabar video y presione brevemente para detener la grabación.

## CARGA:

Batería de litio de 2600 mAh incorporada en el producto Cuando la batería esté débil, ¡insértela! ¡el extremo pequeño de la potencia se adapta a ¡el OC 5V-in por! en la parte inferior del panel, luego enchufe el otro extremo del adaptador de corriente en el enchufe de CA estándar para cargar la batería. En este momento, el indicador de carga en el panel es de color rojo fijo. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de batería LEO se apagará. Desconecte el cable de alimentación.

## PARÁMETROS TÉCNICOS:



[Dahecinst](https://www.facebook.com/Dahecinst)



[contacto@dahecinst.com](mailto:contacto@dahecinst.com)

[dahecinstrumentacion@gmail.com](mailto:dahecinstrumentacion@gmail.com)



[+52 5586114372](tel:+525586114372)

[+52 7791340470](tel:+527791340470)





# Dahec Instrumentacion

Monitor	4.5-inch color IPS
Front camera resolution	1920*1080
Side camera resolution	1920*1080
Horizontal viewing angle	70°
Language	English, Chinese, Japanese, French, German, Italian, Czech, Portuguese, Polish, Dutch, Turkish
Line length	2m 5m 10m optional
Focal length	5CM— 500CM
Waterproof level	IP 68(only for lens/amp)
Lens diameter	5mm/8mm

Problem	Solution
Device cannot be turned on	1.Does the battery have electricity? 2.Has the power been successfully connected?
TF card reading is unsuccessful	1.Is the memory card format correct? (this device only supports FAT32 file format) 2.Reinsert the TF card after removing it.
Device crash	1. Restart power on to reset.
Smudged or smeared on the screen	1.Carefully clean the screen with a soft cloth
the battery is not charging	1.Plug in the DC input port of the device to ensure that the outlet is powered and not faulty.

## INFORMACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no provoca interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado. Las modificaciones o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable cuyo cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LA UE:

Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, consulte a su gobierno local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.



[Dahecinst](https://www.facebook.com/Dahecinst)



[contacto@dahecinst.com](mailto:contacto@dahecinst.com)

[dahecinstrumentacion@gmail.com](mailto:dahecinstrumentacion@gmail.com)



+52 5586114372

+52 7791340470

